

Références : MOBCOUS1, MOBCOUS2



Ces mobiles permettent d'initier les élèves à l'étude des mouvements. Un moteur avec hélice situé à l'intérieur du mobile génère un coussin d'air sous leur surface, réduisant considérablement les frottements et permettant ainsi des études qualitatives. Une mousse de protection sur tout le tour du mobile permet d'amortir les chocs.

Un interrupteur situé sous le mobile à côté de la trappe du compartiment à piles (fermeture par vis) permet d'activer ou désactiver la soufflerie. Les mobiles sont proposés en 2 tailles. Le mobile de grande taille est adapté pour une utilisation au sol, celui de petite taille étant parfait pour une utilisation sur la table.

Grand modèle

Réf : MOBCOUS2

Petit modèle

Réf : MOBCOUS1

Référence	Diamètre	Alimentation
MOBCOUS1	90 mm	2 piles AAA/LR06 (non fournies)
MOBCOUS2	180 mm	4 piles AA/LR03 (non fournies)